








Lochbild board drillings




Kontakt-Maße contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)



Kontaktbelegung contact loading



Empfohlener Lochaufbau und weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101
recommended configuration of plated through holes and further information see: DS 17 00 110 0101

Abweichung zu DS 17 00 110 0101
Kontaktfläche : min. 1,27µm (50µin) Au über Ni
deviation to DS 17 00 110 0101
contact plating : min. 1,27µm (50µin) Au über Ni

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 61076-4-101			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste Typ B-19 133pol., Anschlußlänge 3,7mm <i>har-bus HM male connector type B-19</i> <i>133pol., termination length 3,7mm</i>		
			Detail.	26.01.10	Hage.				
			Insp.	26.01.10	LehT				
			Stand.						
35989			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 05 133 5208		Blatt/ page /
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP						
						Sub.			