




LOC	DIST	REVISIONS				
		変更				
P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	E1	OBSOLETE -5	FJ00-0413-00	04AUG00	TS	KB
	E2	REVISED PER	ECO-10-000443	18JAN10	KK	HMR

TRADE MARK
トレードマーク




MATING TAB CONTACT 0.76 THICKNESS
0.76厚タブと嵌合

A - A



B - B



C - C

- 1. 適用ハウジング型番 ; 172236
- 2. 適用圧着規格 No. ; 114-5047

- 1. THE MATING PLUG HOUSING PARTS NUMBER 172236
- 2. APPLICATION SPEC No. 114-5047

3. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE		PRE-TIN PHOSPHOR BRONZ 錫めっき付りん青銅合金 0.32+	170381-5
OBSOLETE	REVERSE REEL 逆巻リール	PRE-TIN BRASS 0.32+ 錫めっき付黄銅 0.32+	1-170381-1
		PRE-TIN BRASS 0.32+ 錫めっき付黄銅 0.32+	170381-1
REMARKS 備考		MATERIAL 材料	PARTS NUMBER 型番

WIRE RANGE 総合電線断面積	AV 0.5~2mm ²	INSULATION DIA 被覆外径	2.2~3.4mm
-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN 30MAR98 A.YAMAGUCHI	AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位 耗 : mm		CHK 31MAR98 K.BETSUI		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD 31MAR98 K.BETSUI	312 シリーズ ポジティブロック リセプタクル 312 SERIES POSITIVE LOCK RECEPTACLE	
±0.4		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5131		
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5047	SIZE A3	
		WEIGHT 0.8g	CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO 番号 C= 170381
		SCALE 尺度 5:1		RESTRICTED TO —
		SHEET 1 OF 1		REV E2