







线路板印制示意图

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

3, 4, 5	小脚	3	磷铜	0.20T	镀银
2	大脚弹片	1	磷铜	0.20T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

PJ 耳机插座

PAR PJ-320A

DECIMALS:

ANGLES:

X.:±0.20

X':±5°

X.X:±0.10

X.X':±2°

X.XX:±0.05

X.XX':±1°

CUSTOMER COPY

SCALE:1:1

UNIT:MM

SIZE:A4

SHEET:1F1

REV:A