



矢視 A-A



断面 B-B

断面 C-C

注

1. 嵌合するファストンタブの詳細については #CP63-046J の図面を参照のこと。

2. 通用工具 型番 755336-1.

③. ストレス除去処理

処理法により外觀が変わります。

不活性ガス加熱方式.....無光沢

大気加熱方式.....光沢

NOTES

1. SEE DRAWING #CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING FASTON TAB

2. APPLICATION TOOL NUMBER 755336-1

③. STRESS RELIEVING

FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIEVING PROCESS

INERT GAS FURNACE.....MATTE

ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE.....BRIGHT

型番	S/T 型番	材質	仕上	製品規格番号
170038-1	170037-1	黄銅 0.32t	—#— ③	108-5008
-2	-2	黄銅 0.32t	電気錫めっき	
-3	-3	117青銅 0.32t	—#— ③	
-4	-4	117青銅 0.32t	電気錫めっき	
170038-5	170037-5	錫めっき黄銅 0.32t		108-5008

DIMENSIONS 単位: ㎜		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 ±0.4		WIRE RANGE 適合電線断面積 0.50~1.42 mm ² (AWG #20~#16)		INSULATION DIA 被覆外径 2.29~3.30 mm (0.090~0.130 IN)	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		OWN 7. Hatano 16 JUL '96		TE Connectivity	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		CHK Su. Suzuki 18 JUL '96		NAME ("187" SERIES FASTON RECEPTACLE)	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		APP 108-5008		DRAWING NO C=170038	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		PRODUCT SPEC 108-5008		SCALE 4-1	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		APPLICATION SPEC 11		SHEET 1 OF 1	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		WEIGHT 11		REV C1	
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		CUSTOMER DRAWING		参考図面	