





LOC	DIST	REVISIONS			
J	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
			D	REVISED PER ECR-10-007266	10APR10
					HMR
					TM

TYPE OF KEYING



- 注記
- 1. 一般公差 : ± 0.3
 - 2. 材料PBTガラス強化(UL94V-0)
 - 3. かん合相手製品型番
プラグハウジング : TABLE参照のこと
タブコンタクト : 917764,917765

- NOTES
- 1. GENERAL TOLERANCE : ± 0.3
 - 2. MATERIAL : PBT GRASS FILLED (UL94V-0)
 - 3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING : SEE TABLE
TAB CONTACT : 917764,917765

1-1981972-2	TYPE B	赤色 RED	1-1981973-2
1981972-1	TYPE A	自然色 NATURAL	1981973-1
3. かん合相手型番 MATING HSG P/N	キーイング形状 TYPE OF KEYING	色調 COLOR	型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.SATO	02AUG2007	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK S.MANABE	02AUG2007		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD S.MANABE	02AUG2007	NAME 名称	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 製品規格	108-78350	2.5MM PITCH CONN W-W WITH KEYING CAP HSG 12P	
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格	WEIGHT	SIZE	CAGE CODE
SEE NOTE 2				A3	00779
				DRAWING NO 番号	1981973
				RESTRICTED TO	—
				SCALE 尺度	3:1
				SHEET	1 OF 1
				REV	D