




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J	—			REVISED ECR-06-003678	21FEB'06
					J.S N.Y

表1
TABLE1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	△ △
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED)

注記:

- 適用製品規格: 108-5302
- かん合相手側製品型番
プラグハウジング
: 176271-X
リセコンタクト
: 175151-X (AWG#26-#22)
: 175152-X (AWG#20-#16)

- 取付基板寸法
- 適用基板厚: 1.6t
- △ キンク形状はFig.2参照
- △ 黄銅半田めっき
- △ 黄銅めっき

NOTES:

- PRODUCT SPEC 108-5302
- MATING CONN. P/N
PLUG HSG
: 176271-X
REC CONTACT
: 175151-X (AWG#26-#22)
: 175152-X (AWG#20-#16)

- P.C.B LAYOUT: SEE FIG.3
- APPLICABLE P.C.B. THK: 1.6t
- △ KINKING FORM: SEE FIG.2
- △ BRASS TIN LEAD PLATING
- △ BRASS TIN PLATING





FIG.3

タイプ 1
(TYPE 1)タイプ 2
(TYPE 2)

△ FIG.2 キンク仕様 (KINKING FORM)

OBSOLETE

パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	自然色 (NATURAL)	△ 9-176975-1
パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄色 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	△ 1-176975-9 △ 1-176975-6 △ 1-176975-4 △ 1-176975-2 △ 1-176975-1
パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄色 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	△ 176975-9 △ 176975-6 △ 176975-4 △ 176975-2 △ 176975-1
△ 取付基板寸法D (P.C.B HOLE DIA D)	キンク仕様 (KINKING FORM)	コンタクトのタイン寸法 (TINE DIMENSION OF CONTACT)	色調 (COLOR)	型番 (P/N)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
10以下 ±0.2 10を超え30以下 ±0.25 30を超え100以下 ±0.3	ANGLES ±3°
MATERIAL 材料 SEE TABLE 1	FINISH 仕上 SEE TABLE 1
CUSTOMER DRAWING	

DWN Y.NARISAWA 03DEC1994	CHK Y.FUJITA 04DEC1994
APVD N.ONOUE 04DEC1994	PRODUCT SPEC 製品規格 SEE NOTE 1
APPLICATION SPEC 取付適用規格	WEIGHT

Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96MM PITCH 2POS TAB HEADER ASSY (V TYPE)	
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-176975	RESTRICTED TO —
SCALE 尺度	SHEET 1 OF 1	REV D	