

12345678

Dept

Qty

DC

ED

IE

ISO

PD

R&D

SD

QA

QC

QE

晨翔2.54单排母，弯针，黑色，半金镍，1*9P H=8.5mm

晨翔料号：DS1024-1x9R2

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

WPY 06/05/25'

~

1. 电性说明：

1.1 接触阻抗：20毫欧最大

1.2 耐压：600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小

1.4 额定电流：3安

1.5 额定电压：250V AC

2. 环境特性：

2.1 工作温度：-40~+105° C

3. 材料：

3.1 端子：铜合金，镍底镀金

3.2 胶芯：PBT，黑色，阻燃

0.60*0.4t

23.36±0.3

2.50

2.54±0.1

20.32±0.25

20.32

2.54

Ø1.02

PCB孔位尺寸参考
公差：±0.05

10.2

3.3

8.50

CONNFly®

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

UNITS

SHEET SIZE

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

DRAWING NO.

mm

A4

DS1024 SERIES

1:1

SHEET 1 OF 1

C-DS1024-XXX-A

♀

晨翔电子有限公司

CONNFly CONNFly ELECTRONIC CO. LTD

晨翔电子有限公司

CONNFly CONNFly ELECTRONIC CO. LTD

12345678