







线路板印制示意图

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC



4	大脚弹片	1	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
3	小脚	1	黄铜	0.25T	镀银
2	中脚	3	铍青铜/磷铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: PJ 耳机插座			
DECIMALS:		PAR PJ-327A			
X.:±0.20		DWN Lucas			
X.X:±0.10		CHKD Ethan			
X.XX:±0.05		APVD Jacob			
X.XX':±5°		SCALE1:1 UNIT:MM			
X.XX'':±2°		SIZE:A4			
X.XX''':±1°		SHEET:1F1			
CUSTOMER COPY		REV:A			