








SCHMATIC



5	底板	冷冲板	1	原色
4	码片	磷铜带	1	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀镍
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	POM	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

主要技术性能	
额定负载	DC50V 0.3A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	200±100gf
后焊	350±10度
寿命	5000次

L	P/N
2.0	SK-12D07VG2
3.0	SK-12D07VG3
4.0	SK-12D07VG4
5.0	SK-12D07VG5
6.0	SK-12D07VG6
7.0	SK-12D07VG7
8.0	SK-12D07VG8

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

拨动开关系列

PAR SK-12D07VGX

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1

UNIT:MM

SIZE:A4

SHEET:1F1

REV:A

CUSTOMER COPY