




DCF-G-212H(12.08)


687911JS
(図面番号) (DRAWING NO.)



NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
2. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
注1. コンタクトは別売り品である。
2. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

TABLE-1【APPLICABLE CABLE DIM.】		
PART NUMBER 品 名	APPLICABLE CABLE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN1VFS10SL2	φ 6.5 ~ φ 8.0	GRAY

9	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
8	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	(TABLE-1)
7	ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
6	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
5	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
2	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50119 JABL-50119		第1版 (ORIGINAL DATE) 23/JAN/2018		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) JN1V	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	SIZE A3	
		製図 DR.	—	名称 (TITLE) JN1VFS10SL2				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	T. NAKAMURA					
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	T. SUZUKI				
		×° ±	承認 APPD.	H. EBIHARA				
. ±0.8		×°×' ±			質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ116289	版数 (VER.) 1
. × ±0.4					—			
. ×× ±0.1								
. ××× ±		単位 (UNIT) : mm						