




SCHMATIC

主要技术性能	
额定负载	AC125V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	250±100gf
回流焊	235±5度
寿命	3000次

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPS	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

L	P/N
2.0	SK-12D06G2
3.0	SK-12D06G3
4.0	SK-12D06G4
5.0	SK-12D06G5
6.0	SK-12D06G6
...	
12.0	SK-12D06G12

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ±0.20

ANGLES: 0°30'

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE: 拨动开关系列

PAR: SS-12D06GX

DWN: Lucas

CHKD: Ethan

APVD: Jacob

SCALE: 1:1

UNIT: MM

CUSTOMER COPY

SIZE: A4

SHEET: 1F1

REV: A