






ROHS Compliant



SCHMATIC (NON-SHORTING)



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
GENERAL TOLERANCE  $\pm 0.05$

主要技术性能

|      |                   |
|------|-------------------|
| 额定负载 | AC125V 2A         |
| 绝缘电阻 | $\geq 100M\Omega$ |
| 耐压   | AC 500V           |
| 接触电阻 | $\leq 100m\Omega$ |
| 力度   | $300\pm 100gf$    |
| 波峰焊  | 255+5度            |
| 寿命   | 3000次             |

| L    | P/N           |
|------|---------------|
| 2.0  | SK-12D10G2-G  |
| 3.0  | SK-12D10G3-G  |
| 4.0  | SK-12D10G4-G  |
| 5.0  | SK-12D10G5-G  |
| 6.0  | SK-12D10G6-G  |
| 7.0  | SK-12D10G7-G  |
| ...  | .....         |
| 12.0 | SK-12D10G12-G |

|     |      |     |    |      |
|-----|------|-----|----|------|
| 7   | 钢珠   | 碳钢  | 1  | 原色   |
| 6   | 弹簧   | 碳钢线 | 1  | 原色   |
| 5   | 胶身   | PPA | 1  | 黑色   |
| 4   | 码片   | 黄铜带 | 1  | 镀银   |
| 3   | 铁壳   | 不锈钢 | 1  | 原色   |
| 2   | 端子脚  | 黄铜带 | 3  | 镀银   |
| 1   | 胶柄   | PPA | 1  | 黑色   |
| NO. | 物料组成 | 材质  | 数量 | 表面处理 |

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司  
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:

拨动开关系列

|           |              |
|-----------|--------------|
| PAR       | SS-12D10GX-G |
| DWN       | Lucas        |
| CHKD      | Ethan        |
| APVD      | Jacob        |
| SCALE 1:1 | UNIT:MM      |
| SIZE:A4   | SHEET:1F1    |
|           | REV:A        |

CUSTOMER COPY