





NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
2. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.

注1. コンタクトは別売り品である。
2. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

TABLE-1【APPLICABLE CABLE DIM.】		
PART NUMBER 品名	APPLICABLE CABLE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN1VDS10SL2	φ6.5～φ8.0	GRAY

9	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
8	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	(TABLE-1)
7	ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
6	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
5	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
2	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50119 JAHL-50119		第1版 (ORIGINAL DATE) 23/JAN/2018		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) JN1V		日本航空電子工業株式会社		A3 SIZE A3
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE) JN1VDS10SL2		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ116287	版数 (VER.) 1	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T. NAKAMURA							
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	T. SUZUKI							
±0.8		承認 APPD.	H. EBIHARA	質量 (MASS)						
× ±0.4				—						
×× ±0.1										
××× ±		単位 (UNIT) : mm								

S/W