

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A

RELEASED

24NOV05

J.S

S.M

注記




- 適用製品規格: 108-5221
- キンク加工は表1を参照

NOTES

- APPLICATION PRODUCT SPEC: 108-5221
- TYPE OF KINK FORM: SEE TABLE 1

表2
TABLE 2

	名称 NAME	材質 MATERIAL
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	6/6ナイロン(UL94-V0) 6/6NYLON(UL94-V0)
②	ポストコンタクト POST CONTACT	鍍めつき黄銅 PRE-TIN BRASS



取付基板加工寸法 (適用基板厚 1.6t)
PCB LAYOUT ON RECOMMENDATION
(APPLICABLE P.C.B THICKNESS: 1.6t)


※ パンチ加工の場合、基板のクラック発生に対し充分配慮して加工して下さい

	パンチ加工穴	ドリル加工穴
E	0.9 ^{+0.1} ₋₀	1.1±0.05

表1
TABLE 1

キンク形状 TYPE OF KINK FORM	極数 POS	回路番号 CURCUIT NO.							
		1	2	3	4	5	6	7	8
キンク形状 B KINK B	5	B	-	A	-	B	/	/	/
キンク形状 A KINK A	9	-	-	B	-	A	-	B	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 概
mmMATERIAL
材料
SEE TABLE 2TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10以下 ±0.2

10を超え30以下 ±0.25

30を超え100以下 ±0.3

ANGLES ±3'

FINISH
仕上

DWN J.SATO 19APR2005

CHK N.YAMASAKI 19APR2005

APVD S.MANABE 19APR2005

PRODUCT SPEC

製品規格

SEE NOTE

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

黒 BLACK	18.0	16.0	9	5175544-9
黒 BLACK	10.0	8.0	5	5175544-5
色調 COLOR	L	N	極数 POS	型番 P/N

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

AMP BOTTOM ENTRY B-B CONNECTOR 2.0 PITCH
8mm タイプ水平型ポストヘッダーアッセンブリ

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-5175544 RESTRICTED TO

SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV A