



臨

- 1) 板の厚りは、0.3mmまで使用可。
2) クリップ仕様 A)ノセル穴：7.0±0.2×12.0±0.2 (長円)
B)板厚：t=0.65～2.6
C)ノセルへの挿入力：49.ON以下
D)ノセルからの離脱力：147.ON以上
3) 嵌合コネクタ：7283-2934-30 ETC.

NOTES

- | |
|---|
| 1) BURRS OF MATING PANEL CAN BE ACCEPTED UP TO 0.3mm. |
| 2) SPECS OF CLIP A) PANEL HOLE : $7.0 \pm 0.2 \times 12.0 \pm 0.2$ (SLOT)
B) PANEL THICKNESS : $t=0.65 \sim 2.6$ |
| C) INSERTION FORCE FOR MATING PANEL : MAX. 49.0N |
| D) SEPARATION FORCE FOR MATING PANEL : MIN. 147.0N |
| 3) MATING CONNECTOR : 7283-2934-30 ETC. |

A

A

[illegible]