

MATED WITH: PASSEND ZU:		LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN				DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.:				P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG				
92-52098					A3	Crimpgeometrie ueberarbeitet		25SEP2005	RS	-
					A4	964236 geloescht		01FEB2008	GSM	Thiel
					A5	NOTE 6 IS NEW / BEM. 6 NEU		09JAN2009	K.G.	Thiel
					B	0.3/0.7 Max. war 0.8/0.8		10MAR2010	TS	Thiel

Bemerkungen /Notes

6 Weitere Einzelheiten zur Anwendung sind in den Unterlagen zum Verarbeitungswerkzeug mit der Nr.: 1529164
Further details of the application are shown in the applicator documents no.: 1529164

5 Schuettgut, aus Bandware 928911-2
Bulk packaged, made from strip version 928911-2

4 Meßpunkt für Schichtdicke
Measuring point for plating thickness

3 20⁺⁷₋₂µm galvanisch verzinkt
20⁺⁷₋₂µm electrodeposited tin

2 Teile für Handzangenverarbeitung
siehe Zeichnung 964237
Parts for handfooling
see drawing 964237

1 Drahtgrößenbereich: 4-6 mm²; IsolationsØ: 4-5.3
Leiter: F-Crimp
Isolation: F-Crimp
Wire range: 4-6 mm²; insulation range: 4-5.3
Wire: F-crimp
Insulation: F-Crimp

CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	964235-1	B		CuSn4	verzinkt 3	RINGZUNGE, ...	1

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		DWN	30-SEP-03	MATERIAL	FINISH OBERFLÄCHE/FARBE
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		CHK	30-SEP-03		
0 PLC ±0.5		APVD			
1 PLC ±0.5		S.Glaser			
2 PLC ±0.5		PRODUCT SPEC			
3 PLC ±		PRODUKTSPEZ.			
4 PLC ±		APPLICATION SPEC			
ANGLES/WINKEL ±1°		VERARBEITUNGSSPEZ.			
WEIGHT GEWICHT 2.0g					

NAME	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
RING TONGUE, A6-6 DIN46225 RINGZUNGE, A6-6 DIN46225	A 4	00779	©-964235	-

CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
		2:1	1	1	B