


REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

C

B

A




NOTES:

- 1 SEE SHEET 1 OF 3
- 2 PACKING: 600 CONNECTORS WITH ADAPTER PER REEL
7.8m BLISTER PER REEL
7.8m COVER TAPE
- 3 DIRECTION OF THE TOP OF THE REEL
- 4 COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED
- 5 SOLDER LEGS OF EACH CONNECTOR AS SHOWN IN SHEET 1 OF 3
6. PACKING ACCORDING DIN/IEC 286 RESPECTIVE EIA 481
INCLUSIVE DECLARATIONS ABOUT THE FIRST AND LAST RUNNING
(DIN/IEC 286 PART 3)
- 7 PACKING: 700 CONNECTORS WITH ADAPTER PER REEL
9m BLISTER PER REEL
9m COVER TAPE PER REEL













BEMERKUNGEN:

- 1 SIEHE BLATT 1 VON 3
- 2 VERPACKUNG: 600 BUCHSENSTECKER MIT ADAPTER PRO SPULE
7.8m BLISTER PRO SPULE
7.8m ABDECKFOLIE PRO SPULE
- 3 ABWICKELRICHTUNG
- 4 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT
- 5 LÖTBEINCHEN 1. POS. BEI JEDEM STECKER WIE GEZEICHNET
IN BLATT 2 VON 3
6. VERPACKUNG ENTSPRECHEND DIN/IEC 286 BZW. EIA 481
INKLUSIVE ANGABEN ÜBER DEN VOR- UND NACHLAUF
(DIN/IEC 286 TEIL 3)
- 7 VERPACKUNG: 700 BUCHSENSTECKER MIT ADAPTER PRO SPULE
9m BLISTER PRO SPULE
9m ABDECKFOLIE PRO SPULE

VIEW Y
ANSICHT Y M1:1




X SEE SHEET 2 OF 2
SIEHE SEITE 2 VON 2

1										5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 12pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 12pol.		
	1									5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 11pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 11pol.		
		1								5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 10pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 10pol.		
			1							5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 9pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 9pol.		
				1						5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 8pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 8pol.		
					1					5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 7pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 7pol.		
						1				5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 6pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 6pol.		
							1			5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 5pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 5pol.		
								1		5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 4pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 4pol.		
									1	5	HV100 CONNECTOR ,SMD, 3pos. HV100 BUCHSENSTECKER, SMD, 3pol.		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	ADAPTER	LCP	BLACK/SCHWARZ
										3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE B=49.4	PET	TRANSPARENT
										3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE B=37.4	PET	TRANSPARENT
										3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE B=25.4	PET	TRANSPARENT
										2	BLISTER BELT / BLISTERGURT A=56.0	PS	BLACK
										2	BLISTER BELT / BLISTERGURT A=44.0	PS	BLACK
										2	BLISTER BELT / BLISTERGURT A=32.0	PS	BLACK
										1	REEL C=62.4	PS	GREY / GRAU
										1	REEL C=50.4	PS	GREY / GRAU
										1	REEL C=38.4	PS	GREY / GRAU
1--2	1--1	1--0	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	POS.	DESCRIPTION / BENENNUNG	SURFACE / OBERFLAECHE COLOUR / FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN
mm



MATERIAL
SEE TABLE
SIEHE TABELLE

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.1
2 PLC ± 0.1
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -

FINISH / OBERFLAECHE / FARBE
SEE TABLE
SIEHE TABELLE

DWN M. STEIN 24-AUG-98
CHK F. REICHARDT 24-AUG-98
APVD G. Feldmeier 24-AUG-98
PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-19056
APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.
-
WEIGHT
GEWICHT -
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG



TE Connectivity Ltd.

HV100 REC. CONNECTOR, SMD, SINGLE ROW
WITH ADAPTER PACKED IN BLISTER BELT




SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR. C=1241152


RESTRICTED TO
NUR FÜR -

SCALE 1:2 SHEET 2 OF 3 REV F

REVISIONS					
ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		BESCHREIBUNG			
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

DETAIL X
EINZELHEIT X



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN M. STEIN 24-AUG-98	 TE Connectivity Ltd.		
		CHK F.REICHARDT 24-AUG-98			
		APVD G. Feldmeier 24-AUG-98	NAME HV100 REC. CONNECTOR, SMD, SINGLE ROW WITH ADAPTER PACKED IN BLISTER BELT		
	DIMENSIONS: MASSENHEITEN mm	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-19056		
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± - FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. -		
MATERIAL -			WEIGHT GEWICHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
			DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1241152		RESTRICTED TO NUR FÜR -
		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSTAB 1:1	SHEET BLATT 3 OF 3 VON 3
				REV F	