






2x4 Pin

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 500V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $100\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing PBT UL94-V0



SECTION A-A



Ordering Information

HC-QB - N*** - * - 05

Pin

Type

Colour

Y=孔座

AW=弯针

默认=灰色

R=红色

L=蓝色

W=白色

Y=黄色

P=紫色

V=绿色

O=褐色

BR=棕色

2	②	护圈	PBT	1
1	①	基座	PBT	1
序号	图号	名称	材料	数量

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	QB (2.20) 双排 孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-QB-2x4Y-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°					