

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	足部防护	
产品名称	防砸防静电防刺穿低帮安全鞋 灰蓝	
防护等级	/	
产品型号	HD-SH3211	
产品认证	GB21148-2020	
包装规格	1 双/盒, 10 双/箱	
有效期	自生产日期起 2 年	

产品特性

头层牛皮，皮质柔软，耐磨，弹性佳；
材质：鞋面材料为毛面牛二层皮和尼龙网眼混合材质；
衬里为聚酰胺材质；
鞋垫为不可拆卸聚酰胺 EVA 材料，双密度 PU 注塑鞋底；
带有钢包头和防刺穿中底；

使用及维护说明

功能：安全鞋可以为中等危险提供一般保护，配有防刺穿中底，钢包头，可以防护 200 焦耳的冲击，在 1500daN 的重负下，避免压伤脚。

存储说明：存于原包装中，置于干燥处，避免阳光直射。

使用方法

选择合适型号及尺码，穿之前检查鞋子有无破损，没有破损的情况下，将鞋子穿戴在脚上，穿好后适当活动，检查舒适延展性。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-SH3211	汉盾 HD-SH3211 防砸防静电防刺穿低帮安全鞋 灰蓝 35-46 码	1 双/盒, 10 双/箱	双