

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	足部防护	
产品名称	防砸/防刺穿/绝缘 6KV/防滑 飞织安全鞋	
产品型号	HD-SH1911	
产品认证	GB21148-2020	
包装规格	1 双/盒, 10 双/箱	
有效期	自生产日期起 2 年	
应用领域	用于常规室内外环境, 电子电器、汽车装配、食品工业、五金加工等环境	

产品描述:

产品描述:

防砸防刺穿 6KV 绝缘防滑全功能安全鞋。

双层飞织网面更贴合脚面, 透气性能极佳。

高密度聚氨酯大底, 防滑耐磨。

非金属塑包头、凯夫拉防刺穿中低, 整鞋更轻便。

休闲风格的外观设计, 让工作鞋穿出休闲鞋的体验感。

防护参数:

保护足趾 —— 100J (PB) 防砸

绝缘 —— 6KV

防刺穿 —— 1100N

使用方法

选择合适型号及尺码, 穿之前检查鞋子有无破损, 无破损的情况下, 将鞋子穿戴在脚上, 穿好后适当活动, 检查舒适延展性。尺码可根据脚长, 参考下图进行选择:

鞋码	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
脚长(mm)	220-226	227-233	234-240	240-246	247-253	254-260	260-266	267-273	274-280	280-286	287-293	294-300	300-305

订货信息

产品名称	型号	包装方式	订货单位
汉盾 HD-SH1911 防砸防刺穿绝缘防滑飞织安全鞋 35-47 码	HD-SH1911	1 双/盒, 10 双/箱	双
产品 69 码:			
35 码-6970934216935 / 35 码-6970934216942 / 37 码-6970934216959 / 38 码-6970934216966 / 39 码-6970934216973 / 40 码-6970934216980 / 41 码-6970934216997 42 码-6970934217000 / 43 码-6970934217017 / 44 码-6970934217024 / 45 码-6970934217031 / 46 码-6970934217048 / 47 码-6970934217055			