






scale:5:1



CP:最大作用力
CL:压力最低值
RL:反弹力最低值
RP:最大反弹作用力
Click%:=(CP-CL)/CP*100%

直径(mm)	Ø16 ^{+0.040} _{-0.030}	材 料	SUS301	深圳市子庚科技有限公司			
力度 (gf)	300±30	表面处理	镀 镍	名 称	规 格	日 期	
行程 (mm)	0.65±0.06	材料厚度	0.12mm	金属弹片	SD-M16A30-1D-DN	2023-03-26	
弹片高度 (mm)	0.88±0.06	寿命测试	500000次	比 例	三角投影法	绘 图	审 核
手感值	50%±20			5:1		张鸿标	

工作特性