



CP: 最大作用力
CL: 压力最低值
RL: 反弹力最低值
RP: 最大反弹作用力
Click%: = (CP-CL) / CP*100%

直径(mm)	Ø14 _{+0.06}	材 料	SUS301	深圳市子庚科技有限公司			
力度 (gf)	300±40	表面处理	镀 镍	名 称	规 格	日 期	
行程 (mm)	0.68±0.06	材料厚度	0.12mm	金属弹片	SD-M14A30-1D-DN	2025-03-26	
弹片高度 (mm)	0.78±0.06	寿命测试	500000次	比 例	三角投影法	绘 图	审 核
手感值	50%±20			4:1	张鸿标		

工作特性