

# Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	手部防护	
产品名称	高性能丁腈防护手套	
产品型号	HD-GP6831	
产品认证	EN388:2016 EN ISO 374-5:2016	
包装规格	1 付/袋	

## 产品特性

- 丁腈配方，手套有较好的机械性能；以及对许多化学品有防护作用；
- 手套掌面钻石纹设计，具有较好的防滑、耐磨性能。
- 内有植绒设计，抓物性能更出色；
- 手套厚度:0.41mm, 长度:330mm
- 尺码表: 8/M, 9/L, 10/XL (7 码可定做)

手掌宽度	6.5cm-7.5cm	适用于7码
手掌宽度	7.5cm-8.5cm	适用于8码
手掌宽度	8.5cm-9.5cm	适用于9码
手掌宽度	9.5cm-10.5cm	适用于10码

## 使用及维护说明

1. 摘下手套前请先清洁手套外表；
2. 手套可以在流动的水中漂洗，然后风干；
3. 避免使用腐蚀性清洗液；
4. 洗后，充分晾干；
5. 干燥，避光，室温的环境中。

## 使用方法

1. 检查是否存在撕裂破口；
2. 穿戴前将手套的拇指和其他手指正确对齐；
3. 将五指插入袖口，然后将袖口拉起至腕部；
4. 检查手指和手掌部位是否严密贴合。



穿戴示意图

## 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-GP6831	汉盾 HD-GP6831 高性能丁腈防化手套 (植绒, 厚 0.41mm, 长 330mm) 8 码	/	双
HD-GP6831	汉盾 HD-GP6831 高性能丁腈防化手套 (植绒, 厚 0.41mm, 长 330mm) 9 码	/	双
HD-GP6831	汉盾 HD-GP6831 高性能丁腈防化手套 (植绒, 厚 0.41mm, 长 330mm) 10 码	/	双