

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	脸部防护	
产品名称	防雾防刮防冲击抗 UV 眼镜	
防护等级	/	
产品型号	HD-EY513	
产品认证	符合国家 GB 14866《个人用眼护具技术要求》	
包装规格	1付/袋，180付/箱	
有效期	5年	
应用领域	适用于近视工作者在冲击风险岗位作业的环境。	

产品特性

商品尺寸： 15*5*5cm
 材料组成： PC
 镜片等级： Class 1
 耐高低温： -5° C ~ 55° C
 紫外线防护： UV400
 抗冲击速度:50m/s
 单件毛重： 35g
 包装方式： 1PCS/PE 印刷袋，12PCS/内盒，180PCS/外箱。
 特点： 可佩戴近视镜。
 一体式超大镜片，全透明设计，方便近视客户使用。
 F 级防冲击、防雾、防紫外线、防刮擦。
 适用于近视工作者在冲击风险岗位作业的环境。



使用及维护说明

- 护目镜应尽量保持镜片清洁，镜面朝上存放在无污染的区域，有条件的情况下，可存放于专用的眼罩袋。
- 注意不要用干布或者纸巾直接去擦拭，这样会让镜片表面刮花。应该用中性的泡沫洗手液轻轻地在镜片上涂抹，把手印、汗渍涂抹掉后，再用清水冲洗，最后用洁净的纸巾把残留在镜片上的水印吸掉即可。
- 如护目镜发生破损、镜片模糊或者老化等情况时，应及时进行更换。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-EY513	汉盾 HD-EY513 防雾防刮防冲击抗 UV 眼镜 蓝色镜腿 (1付/袋，180付/箱)	1付/袋，180付/箱	付