

# Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	脸部防护	
产品名称	防雾防刮防冲击抗 UV 眼镜	
防护等级	/	
产品型号	HD-EY524	
产品认证	符合国家 GB 14866《个人用眼护具技术要求》	
包装规格	1付/袋，180付/箱	
有效期	3年	
应用领域	适用于环境中存在冲击风险需长期佩戴眼镜的作业。	

## 产品特性

商品尺寸： 15\*6\*4cm

材料组成： PC

镜片等级： Class 1

耐高低温： -5° C ~ 55° C

紫外线防护： UV400

抗冲击速度:50m/s

单件毛重： 20g

特点：软胶鼻垫和脚垫，佩戴舒适，整片式透明防护眼镜，一体式无框加宽镜片，视野绝佳。软质 PVC 鼻垫，直线型紧固式镜腿，适合长久佩戴。

F 级防冲击、防雾、防紫外线、防刮擦。

适用于环境中存在冲击风险需长期佩戴眼镜的作业。



## 使用及维护说明

1. 护目镜应尽量保持镜片清洁，镜面朝上存放在无污染的区域，有条件的情况下，可存放于专用的眼罩袋。

2. 注意不要用干布或者纸巾直接去擦拭，这样会让镜片表面刮花。应该用中性的泡沫洗手液轻轻地在镜片上涂抹，把手印、汗渍涂抹掉后，再用清水冲洗，最后用洁净的纸巾把残留在镜片上的水印吸掉即可。

3. 如护目镜发生破损、镜片模糊或者老化等情况时，应及时进行更换。

## 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-EY524	汉盾 HD-EY524 防雾防刮防冲击抗 UV 眼镜（软胶鼻垫和脚垫）(1付/袋，180付/箱)	1付/袋，180付/箱	付