

# Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	足部防护	
产品名称	防砸防静电防刺穿一脚蹬安全鞋 蓝色	
防护等级	/	
产品型号	HD-SH3216	
产品认证	GB21148-2020	
包装规格	1 双/盒, 10 双/箱	
有效期	自生产日期起 2 年	

## 产品特性

鞋面:网布+超纤;

鞋垫:高弹海绵鞋垫;

中底:注塑双密度 PU;

保护包头和防穿刺中底:不锈钢

## 使用及维护说明

**功能:** 松紧系列安全鞋, 轻便透气, 防砸、防静电、防刺穿, 此安全鞋可以提供专业防护, 安全鞋有钢包头, 可以预防 200 焦耳的冲击; 1100N 防刺穿; 防静电值: 大于 100K 欧小于或等于 1000M 欧。

**存储说明:** 存于原包装中, 置于干燥处, 避免阳光直射。

## 使用方法

选择合适型号及尺码, 穿之前检查鞋子有无破损, 没有破损的情况下, 将鞋子穿戴在脚上, 穿好后适当活动, 检查舒适延展性。

## 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-SH3216	汉盾 HD-SH3216 防砸防静电防刺穿一脚蹬安全鞋 蓝色 35-46 码	1 双/盒, 10 双/箱	双