

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	足部防护	
产品名称	防砸绝缘安全鞋	
产品型号	HD-SH3802	
产品认证	GB 21148-2020	
包装规格	1 双/盒，10 双/箱	
应用领域	可应用于石油石化、能源、钢铁、重工、造船、汽车、建筑、物流、一般工业等。	
产品特性		
<p><b>产品描述：</b></p> <p>低帮安全鞋，采用高品质荔枝花纹皮革等优质原材料制作，防水防油，皮革厚度 1.8mm-2mm；防撞加固鞋头，耐磨防滑大底设计，美观耐用。</p> <p><b>防护性能：</b></p> <p><b>足趾保护性能</b>, 提供 200J 的能量冲击性能；</p> <p><b>电绝缘性能（6KV）</b></p> <p>所有功能符合 GB 21148-2020 标准中的有关要求。</p> <p><b>耐用性：</b> 高密度聚氨酯大底增加鞋底耐磨性；</p> <p><b>保护足趾:</b>加宽型塑钢包头，符合亚洲人脚型，极大减少包头夹脚现象；</p> <p><b>舒适性：</b> 脚踝、脚跟处根据人体工学设计，减少磨脚现象；高品质吸汗网布内衬，吸汗、透气性佳；</p>		
产品材质：		
<p><b>帮面：</b> 高品质荔枝花纹皮革；</p> <p><b>内衬：</b> 高品质吸汗网布内衬</p> <p><b>外底：</b> 双密度 PU 注塑大底；</p> <p><b>鞋垫：</b> 高弹大力棉，前 4mm 后 6mm；</p> <p><b>包头：</b> 塑钢包头</p>		
使用及维护说明		
<p><b>存储说明：</b> 存于原包装中，置于干燥处，避免阳光直射。</p>		
使用方法		
<p>选择合适型号及尺码，穿之前检查鞋子有无破损，没有破损的情况下，将鞋子穿戴在脚上，穿好后适当活动，检查舒适延展性。</p>		

## 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-SH3802	汉盾 HD-SH3802 防砸绝缘低帮牛皮安全鞋 （绝缘6KV） 35-46 码	1 双/盒，10 双/箱	双