

足部防护系列

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	足部防护	
产品名称	防砸防刺穿橡胶底安全鞋（加盖）	
防护等级	/	
产品型号	HD-SH3209C	
产品认证	GB21148-2020	
包装规格	1 双/盒, 10 双/箱	
有效期	自生产日期起 2 年	

产品特性

鞋面：二层压花牛皮帮面

鞋底：优质橡胶鞋底；耐磨耐高温；

功能：保护足趾和防穿刺

使用及维护说明

功能：低帮系带安全鞋，防砸、防刺穿，此安全鞋可以提供专业防护，安全鞋有钢包头，可以预防 200 焦耳的冲击；

钢板中底，提供1100N 防刺穿性能；防滑耐油耐高温；

特色：脚背上方配有塑钢板，为整个脚部提供专业防护。

存储说明：存于原包装中，置于干燥处，避免阳光直射。

使用方法

选择合适型号及尺码，穿之前检查鞋子有无破损，没有破损的情况下，将鞋子穿戴在脚上，穿好后适当活动，检查舒适延展性。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-SH3209C	汉盾 HD-SH3209C 防砸防刺穿橡胶底安全鞋 35 码（加盖）（10 双/箱）	1 双/盒, 10 双/箱	双