

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	呼吸防护	
产品名称	三层蓝色一次性医用口罩无菌型（灭菌型）17.5cm*9.5cm*16cm	
防护等级	YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》	
产品型号	灭菌型 17.5*9.5cm	
产品认证	YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》	
材质	由口罩体、鼻夹、口罩带组成	
包装规格	10 片/包, 5 包/盒, 40 盒/箱 1 片/包, 50 包/盒, 40 盒/箱	
有效期	自生产日期起 3 年	
防护对象	供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴	

1. 产品描述



警告



怕雨



怕晒



如包装破损切勿使用

应急产品
无菌型

不得二次使用



无菌

2. 适用场所

供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。

3. 材料组成

由口罩体、鼻夹、口罩带组成。其中口罩体由内外层纺粘无纺布、中间层熔喷无纺布构成，共 3 层。

4. 产品特性

1. 口罩上配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；
2. 鼻夹长度不小于 8.0cm；
3. 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力不小于 10N；
4. 口罩的细菌过滤效率不小于 95%；
5. 口罩两侧面进行气体交换的通气阻力不大于 49Pa/c m²；
6. 产品无菌，环氧乙烷残留量不超过 10 μ g/g。

5. 使用说明

1. 打开包装，取出口罩，握住口罩两头，鼻梁条朝上；
2. 口罩遮住口鼻下颌，耳带套在耳后；
3. 调整鼻梁条，将其与鼻梁贴合；
4. 适当调整口罩位置，使得佩戴舒；
5. 按正反面标识正确佩戴，手部请勿接触口罩内侧。

6. 警告

1. 使用前请仔细阅读使用说明，避免手部接触口罩内层；
2. 本品经环氧乙烷灭菌，使用前请检验包装情况，若包装破损应禁止使用；
3. 本品属一次性使用，不得重复使用；
4. 佩戴中如发生液体喷溅、口罩破损、受潮及感觉呼吸阻力明显增大时，请及时更换；

口罩系列

5. 产品使用后，应按医院或环保部门要求进行处理。

7. 禁忌症

暂未发现

8. 使用范围与储存:

1. 使用前请仔细阅读使用说明，避免手部接触口罩内层；
2. 本品经环氧乙烷灭菌，使用前请检验包装情况，若包装破损应禁止使用；
3. 本品属一次性使用，不得重复使用；
4. 佩戴中如发生液体喷溅、口罩破损、受潮及感觉呼吸阻力明显增大时，请及时更换；
5. 产品使用后，应按医院或环保部门要求进行处理。

本品应存储在阴凉、干燥、无腐蚀性气体、通风良好、清洁的环境中。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
无菌型（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16cm	汉盾 三层蓝色一次性医用口罩无菌型（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16cm (耳带绳) (10 片/包, 5 包/盒, 40 盒/箱)	10 片/包, 5 包/盒, 40 盒/箱	盒
Z 灭菌型 17.5*9.5*16.5cm	汉盾 三层蓝色一次性医用口罩无菌型 Z（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16.5cm (耳带绳) (复合膜包装; 1 片/包, 50 包/盒, 40 盒/箱)	1 片/包, 50 包/盒, 40 盒/箱	盒
Z 灭菌型 17.5*9.5*16.5cm	汉盾 三层蓝色一次性医用口罩无菌型 Z（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16.5cm (耳带绳) (纸塑袋包装; 1 片/包, 50 包/盒, 40 盒/箱)	1 片/包, 50 包/盒, 40 盒/箱	盒