

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	躯体防护	 
产品名称	黄色反光背心	
防护等级	/	
产品型号	HD-RC313	
产品认证	/	
包装规格	1 件/袋	
有效期	自生产日期起 5 年	

产品特性

双侧带兜，胸前两侧带兜，左侧为透明带兜盖，右侧不透明带兜盖；

采用荧光黄色高密度涤纶针织面料，高亮度荧光因子染整；

警示性能，最大数值要求，警示他人注意穿着者所在外置，及时采取保障措施；

面料透气性好，结实耐用；

反光警示性采用高亮度玻璃微珠系列，具有良好的耐老化、耐摩和耐洗性，经持续洗涤后，仍可维持良好的反光效果；

设计灵活性：魔术贴可调节设计。

使用及维护说明

注意：本品非 PPE 产品，仅一般穿着。

清洗/保养说明：反光背心清洗温度 40° C (规定清洗次数请见衣服标签)，减少机械操作，清洗温度逐渐降低，减少旋转脱水。禁止使用漂白剂。熨斗底面温度为 110° C，蒸汽熨烫可能对衣服造成损害。禁止干洗，禁止用溶剂去污。禁止滚筒转干。禁止使用强碱性去污剂，洗涤溶剂或漂白剂。

贮存条件：将产品存于原包装内，置于干燥的地方，远离阳光照射。

使用方法

选择合适型号，将有反光条的一面穿至外部，然后将拉链拉至胸部，穿好后适当活动，检查延展性。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-RC313	汉盾 HD-RC313 黄色反光背心 双侧带兜，胸前两侧带兜，左侧为透明带兜盖，右侧不透明带兜盖	1 件/袋	件