

# Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	听力防护
产品名称	子弹型带线耳塞
产品型号	HD-HE110
产品认证	EN 352-2
包装规格	独立装, 100 副/盒, 1000 副/箱
有效期	自生产日期起 5 年
产品用途	嘈杂环境下降低噪音, 保护听力



Q

## 产品特性

PU 泡棉耳塞（带线），线长约 60cm

颜色：橙色

NRR 33dB

SNR 37dB

主要性能：

慢回弹耳塞，佩戴方便，有效阻隔噪音；

聚氨酯材料制成，柔软触感，自动适应耳道；

子弹型设计，佩戴舒适，贴合耳道；

高辨识度的颜色设计；

## 使用方法

### PU耳塞 - 佩戴方法 PU Directions



1. 洗净双手将耳塞的圆头部分搓细。
2. 另一只手从头后部绕过，将耳朵向上往外拉起，把耳塞的圆头部分塞入耳中。
3. 轻扶耳塞直至耳塞完全膨胀定型。确保耳塞按图所示适当佩戴。

温馨提示：为舒适安全的摘下耳塞，请一边旋转一边往外轻轻拉出耳塞。

1. Roll the earplug into a tight cylinder.
2. Gently pull the ear upward to straighten the canal.
3. Insert the earplug into the ear canal and hold it in place.
4. Improper fitting will reduce effectiveness.

## 听力防护系列

## 清洁与维护

本耳塞不能水洗，当出现脏污、破损或揉搓性能下降时，应整体废弃，并及时更换新耳塞。

## 储存方法：

未拆封产品自生产之日起算起，保存期限为五年。请确保产品始终置于原始包装中，并远离直接的热源和日光照射。

## 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-HE110	汉盾 HD-HE110 子弹型带线耳塞（独立装，100 副/盒，1000 副/箱）	独立装，100 副/盒，1000 副/箱	盒