

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	足部防护	
产品名称	防砸防刺穿绝缘耐酸碱防滑低帮超纤安全鞋	
防护等级	/	
产品型号	HD-SH2368	
产品认证	GB21148-2020	
包装规格	1 双/盒, 10 双/箱	
有效期	自生产日期起 2 年	

产品特性

鞋面:耐弱酸碱超纤;
鞋垫:高弹海绵;
鞋底:耐弱酸碱防滑橡胶鞋底;
保护包头和防穿刺中底:尼龙复合包头、4.0 凯夫拉防刺穿板;

使用及维护说明

功能: 低帮系带系列安全鞋, 轻便透气, 防砸、绝缘 6kv、防刺穿, 此安全鞋可以提供专业防护, 安全鞋有防砸包头, 可以预防 100 焦耳的冲击; 凯夫拉防刺穿 1100N; 绝缘 6kv。

存储说明: 存于原包装中, 置于干燥处, 避免阳光直射。

使用方法

选择合适型号及尺码, 穿之前检查鞋子有无破损, 没有破损的情况下, 将鞋子穿戴在脚上, 穿好后适当活动, 检查舒适延展性。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-SH2368	汉盾 HD-SH2368 防砸防刺穿绝缘耐酸碱防滑低帮超纤安全鞋 35-47 码	1 双/盒, 10 双/箱	双