



PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE: ± 0.05)



SCHEMATIC



技术特性:

使用条件: -30~70°
额定负载: DC24V 3A
接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$
绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
耐压: AC500V(50Hz)/min
插拔力: 3~20N
寿命: 5000次

5	外 壳	1	黄铜0.62 $\delta=0.30mm$	D. Cu/Sn
4	插针PIN	1	H59黄铜棒(Y)	D. Cu/Sn
3	插 片	1	黄铜0.65 $\delta=0.30mm$	D. Cu/Sn
2	弹 片	1	磷铜0.65 $\delta=0.30mm$	D. Sn/Sb
1	基 座	1	PA9T	黑
序号	名 称	数 量	材 料	备 注

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCES	DRAWN	C	TITLE: 电源插座	
0.X ± 0.30 X° $\pm 3^\circ$	DESIGN		PART NO. DC-0230D-3A-**	
0.XX ± 0.20	CHECKED		PRODUCT NO.	
0.XXX ± 0.10 X.X° $\pm 1^\circ$	APPROVED		DRAWING NO.	
UNIT: MM SIZE: A4 SCALE: 1:1	UNIT: mm SCALE: 1:1 REV:01-I SHT:1OF1			

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	MDF'D	APP'D
01		2022.04.27	NEW DRAWING RELEASE		