






A	H (高度)
	2.8
	3.0
	3.2
	3.5



电路图表



安装尺寸 (从焊锡面看)

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	吴建敏		TACT SWITCH	
1	基座	尼龙PPA	黑色	1	额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审核	臧志杨		图面	A4
2	盖板	铁 SP12 t=0.25	镀铜锡	1	接触电阻	≤100mΩ						单位	MM
3	簧片	不锈钢 SUS301 t=0.25	复银	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	陈建明		比例	
4	按钮	尼龙PPA	镀银	1	耐电压	AC250V/min						重量	
5	卡座	黄铜H62 t=0.3	黑色	2	动作力	100/180/250g	.XXX	±0.01	批准	吴丹		页码	1/1
												版次	A/0
											浙江创都电子科技有限公司		