

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D




E

F



G

H

A	H (高度)
2.8	
3.0	
3.2	
3.5	



电路图表



安装尺寸 (从焊锡面看)

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)	设计	吴建敏	图面	TS1101S-4.5x4.5x**
1	基座	尼龙PPA		黑色	1	额定规格	DC12V/50mA	.X	审核	臧志杨	单位	A4
2	盖板	铁 SP12 t=0.25	镀铜锡		1	接触电阻	≤100mΩ	±0.20	标准化	陈建明	比例	
3	簧片	不锈钢 SUS301 t=0.25		复银	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	批准	吴丹	重量	
4	按钮	尼龙PPA	镀银		1	耐电压	AC250V/min	.XXX	页码	1/1	浙江创都电子科技有限公司	A/0
5	卡座	黄铜H62 t=0.3		黑色	2	动作力	100/180/250g	±0.01	版次	A/0		

1 2 3 4 5 6 7 8