



技术要求

使用条件: -40 ~ 55°C
额定负荷: DC 30V 3-5A
绝缘电阻: < 0.03Ω
绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
耐压: AC 55V(50HZ)/min
插拔力: 3 10N

浙江创都电子科技有限公司

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

标记	数量	更改单号	签名	日期
设计				
审核				

	PIN Ø1.3±0.05		阶次标记	质量	比例
	5	基座	1PCS	PA-9T (黑色)	
4	湾钩	1PCS	高导铜	电镀 银	
3	内弹片	1PCS	高导铜	电镀 银	
2	外弹片	1PCS	高导铜	电镀 银	
1	插针	1PCS	高导铜	电镀 银	

DC-5510-5A**-9T A B