




借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期
更改文件号
标 记
日 期
变 更 内 容
负 责
审 核
批 准
角 度
±2°




P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



技 术 参 数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	160±50gf
4	行 程	0.3±0.1mm
5	绝缘电阻	≥100MΩ
6	抗电强度	250V 50Hz 1Min
7	寿 命	100, 000 cyc

创 都 电 子

设 计

审 核

批 准

单 位

比 例

mm 1:1

产品名称

产品型号

规格描述

物料编码

轻触开关
TACT SWITCH

3.2X4.2-2.7H蓝硅胶按钮U脚

TS-1145A-B-BG-3.2x4.2x2.5