



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

日期	修改者	摘要	版本

A



CIRCUIT DIAGRAM

B

C

D




E

F


G

H


I



P.C.B. SOLDER LAND DIMENSION



F	手柄	见规格	见规格
E	盖板	SUS304	清洗
D	膜	聚酰亚胺	黄色
C	弹片	SUS301	单面镀银
B	基座	LCP	见规格
A	卡件	磷铜	镀银
序号	名称	材质	颜色/镀涂



3											
2											
1	KAN3444-0201C	260	35↑	2.0	LCP	黑色	黑色	0.15±0.10	10万次以上	规格书-002	
序号	型号	克力(g)	回力(g)	H(mm)	手柄料	手柄色	底座色	行程(mm)	寿命	服从规格	

绘图 (DRAW)		未标注公差尺寸 METRIC TOLERANCE	型号: (DRAWING NO)	TS-1185-W-2P-H2.0	品名: (TITLE)	3*4两脚圆柄				浙江创都电子科技有限公司		
校对 (CHECK)		.0 ±0.30	图 档: (DWG ID)	成品图	时间: TIME	2021.09.19			页 次: (PAGE)	1/1		
核准 (APPR)		.00 ±0.20	投 影 法: (PROJECT)	材 质: (MATERIAL)	比 例: (SCALE)	FIT	单 位: (NUITS)	mm	版 本: (REV)	A0		
		.000 ±0.10	⊕ -									