


成品图面



接点表:

P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	蓝	绿	黑	红	白	蓝	绿	黑	红	白

备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试.
2. 绝缘强度: 200 V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
4. 导通阻抗: 2 Ω MAX

④	胶壳	杜邦2.54 单孔 黑色					10	PCS
③	端子	杜邦2.54-T镀锡端子					20	PCS
②	胶壳	杜邦2.54-2*5P带凸位 间距2.54MM 黑色					1	PCS
①	线材	UL3239 24AWG 蓝*2/绿*2/黑*2/红*2/白*2电子线 OD:1.6MM					10	PCS
NO.	品名	规 格					用 量	单 位
**.±5	** ±5	核 准		客 户	立创商城			
*.±0.5	*±0.5	审 核	邵 鑫 鑫	PART. NO.	LJ254-323924-200-10P			东莞市联坚电子科技有限公司
.*±0.2	.*±0.2	制 作	周 军	品名规格	杜邦2.54-2*5P带凸点 TO 杜邦2.54 单孔 *10 L=200MM			版 本
.*±0.1	.*±0.1	初 订 期 日期	2025.7.2	立 创 编 号			页 次	比 例
REV	变 更 期 日期	变 更 内 容					单 位	
A	2025.7.2	新 版 发 行					A	1/1
REV	变 更 期 日期	变 更 内 容					—	MM
G	F	A						