



1. 特性阻抗	50 Ω
2. 频率范围	0~2GHz
3. 接触电阻	内导体≤30mΩ 外导体≤30mΩ ≥5000MΩ
4. 绝缘电阻	
5. 介质耐压	1500V 电流0.5mA AC/1min
6. 工作电压	500VMax (有效值)
7. 电压驻波比	≤1.22/3GHz



1. 插拔力 5-25N
2. 外壳与支架的拉脱力 $\geq 150\text{N}$
3. 使用寿命 ≥ 500 次

1. 额定电流 3.3A
2. 额定电压 12V
3. 适用技术标准
MIL-C-39012;CECC22120



1	外壳	1	锌合金	镀镍
2	母针	1	黄铜	镀金
3	焊针	2	黄铜	镀金
4	绝缘体	1	POM	
5	胶座	1	PBT	
序号	名 称	数量	材 料	备 注

		new		2015/5/3		A		瀚源	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.			
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	BNC-Q9-50KWE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		X.	±0.25	
			MODEL NAME	BNC-Q9-50KWE			X.x	±0.20	
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X.xx	±0.15	ANGULAR	±3°
						FILE.NO.			