



REV	MODIFICATION	DRAW	DATE
A.00	新版发行		2020125


A






B



C




D



NOTES:

1. HOUSING: LCP, UL 94V-0, COLOR- BLUE (PANTONE 300C) OR BLACK
2. BOTTOM COVER: LCP, UL 94V-0,COLOR- BLUE (PANTONE 300C) OR BLACK
3. CONTACT: USB3 C2680-H T=0.25mm ; USB2 C5191-H T=0.25mm 30μ" MIN. GOLDPLATED ON CONTACT AREA, 120μ" MIN. MATTE TIN PLATED ON SOLDERING TAIL,80μ" MIN. NICKEL UNDER-PLATED OVERALL
4. FRONT SHELL: SUS304-1/2H, T=0.25mm, 30μ" MIN. NICKEL PLATED OVER ALL, 100μ" MIN. MATTE TIN PLATED ON SOLDERING TAIL,
5. MIDDLE SHELL: SUS304-1/2H, T=0.20mm,
6. REAR SHELL: SUS304-1/2H, T=0.25mm,
7. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS PER DIRECTIVE 2011/65/EU FOR ROHS COMPLIANT. OR PER IEC 61249-2-21 FOR HALOGEN-FREE COMPLIANT.



1.45

圖號: (DRAWNO)	LINEAR X 0.25 .XX 0.20 .XXX 0.10	ANGLE X 5° .X 2° .XX 1°	廣東富盈兴业精密科技实业有限公司
XXX	產品名稱: (PARTNAME) 双层TYPE C CONNECTOR		

規格型號: (SPEC)

核對: APPROVED 設計: DESIGN BY	廠內料號: (PARTNO) XXX	客戶料號: (CLIENTNO) FY23-70TC322F1175-01	數量: (NUM)
繪圖: DRAWING BY	單位: UNIT: mm	比例: SCALE: N/A	張數: PAPERS: 1 / 3

REV

A.00

MODIFICATION

新版发行


DRAW

DATE

2020125

REV	MODIFICATION	DRAW	DATE
A.00	新版发行		20201125

USB TYPE-C FULL-FEATURED RECEPTACLE INTERFACE PIN ASSIGNMENTS




RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
(DEFAULT TOLERANCE:±0.05)

A12	GND	Ground return		B1	GND	Ground return
-----	-----	---------------	--	----	-----	---------------

圖號: (DRAWNO)	LINEAR	ANGLE	广东富盈兴业精密科技实业有限公司
.X	0.25	X. 5°	
.XX	0.20	.X. 2°	
.XXX	0.10	.XX 1°	
產品名稱: (PARTNAME) 双层 TYPE C CONNECTOR	規格型號: (SPEC)		
核對: APPROV. BY	廠內料號: (PARTNO)	客手料號: (CLIENTNO)	數量: (Q'ty)
設計: DESIGN BY		FY23-70TC322F1175-01	
繪圖: DRAWING BY	⊕ ⊖	單位: UNIT: mm 比例: SCALE: N/A 張數: PAGES: 2/3 版本: REV: A. 00	

REV	MODIFICATION	DRAW	DATE
A.00	新版发行		20201125




產品

1、將產品整齊擺放脆盤中,共50PCS.

2、裝滿一盤產品後,將蓋子蓋上。

3、將裝滿產品的脆盤疊放14層; 然後用打包膜捆綁(共700PCS)。

**作業步驟:**

- 1、將產品整齊放入脆盤中, 共50PCS, 再蓋上蓋子。
- 2、將裝滿50PCS產品的脆盤疊放4盤, 用打包膜捆綁。
- 3、將捆綁好的產品放入防水袋中, 再放入1袋乾燥劑, 膠帶封口(共700PCS)。
- 4、在紙箱底先放一個紙板, 然後將捆好的產品並排放入紙箱, 頂層再放一個紙板。
- 5、合上紙箱後, 再用膠帶工字型將紙箱封口, 整箱共1400PCS產品。
- 6、貼上出貨標簽, 如有零數箱需做標識。
- 7、紙箱材質尺寸: K=K 350*300*325mm (內徑)
脆盤材質尺寸: PS防靜電 275*160*14.5mm

5、將產品2捆並排放入紙箱,
上下各放一紙板。

4、將每14層捆綁好的產品裝入一
個防水袋, 加入一袋干燥劑。

圖號: (DRAWNO)	LINEAR	ANGLE	廣東富盈兴业精密科技实业有限公司								
XXX	.X .25	X. 5°									
產品名稱: (PARTNAME)							規格型號: (SPEC)				
雙層TYPE C CONNECTOR											
核對:	廠內料號: (PARTNO)			客戶料號: (CLIENTNO)		數量: (CNUM)					
APPRO BY				FY23-70TC322F1175-01							
設計者:											
DESIGN BY											
繪圖:	⊕	單位:	mm	比例:	N/A	張數:	3/3				
DRAWING BY		UNIT:		SCALE:		版本:	A.00				