


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黄色	镀锡	双绞
2	绿色	镀锡	
3	黑色	镀锡	
4	红色	镀锡	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20\text{M}\Omega$,导通电阻 $< 1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X0800HI-04-NOHF（刺破式元器件）	1PCS	
2	线缆Cable	UL10064-32AWG（红色/黑色/黄色/绿色）	4PCS	裁线长度：175mm

			XKB星城 Connection	Item details		RVE.	
					A0		
				UNIT		 	
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE		Free
DESIGNED		DATE			PAGE		1 OF 1
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X0800T-PV01-04-A32YGBRL150-T3S			