

1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡	
2	黑色	镀锡	
3	黄色	镀锡	
4	绿色	镀锡	
5	蓝色	镀锡	
6	白色	镀锡	
7	橙色	镀锡	
8	紫色	镀锡	
9	棕色	镀锡	
10	灰色	镀锡	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X0600HI-10G-LPHF (刺破式连接器)	1PCS	
2	线缆Cable	UL10064-34AWG(黑色/黄色/红色/绿色/灰色/蓝色/棕色/紫色/橙色/白色)	10PCS	裁线长度: 356mm

			 XKL 品牌	Item details			RVE.
							A1
				UNIT			
RVE.	DESCRIPTION	DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE		PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE	DRAWING NO.				X0600T-10-PV01-A34DZXL-L350-T3