





- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-TJ C8-2Y-05	2.54	5.58
3	HC-TJ C8-3Y-05	5.08	8.12
4	HC-TJ C8-4Y-05	7.62	10.66
5	HC-TJ C8-5Y-05	10.16	13.20
6	HC-TJ C8-6Y-05	12.70	15.74
7	HC-TJ C8-7Y-05	15.24	18.28
8	HC-TJ C8-8Y-05	17.78	20.82
9	HC-TJ C8-9Y-05	20.32	23.36
10	HC-TJ C8-10Y-05	22.86	25.90
11	HC-TJ C8-11Y-05	25.40	28.44
12	HC-TJ C8-12Y-05	27.94	30.98
13	HC-TJ C8-13Y-05	30.48	33.52
14	HC-TJ C8-14Y-05	33.02	36.06
15	HC-TJ C8-15Y-05	35.56	38.60
16	HC-TJ C8-16Y-05	38.10	41.14
17	HC-TJ C8-17Y-05	40.64	43.68
18	HC-TJ C8-18Y-05	43.18	46.22
19	HC-TJ C8-19Y-05	45.72	48.76
20	HC-TJ C8-20Y-05	48.26	51.30
-	---	-	-
42	HC-TJ C8-42Y-05	104.14	107.18

HC-TJC8 - N * - * - 05



			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	杜邦TJ8 (2.54)单排 孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-TJ8-NY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/
			Angle ±3.0°					


深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	杜邦TJC8 (2.54)单排 孔座	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-TJC8-NY-05	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/