

技术要求：

1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
3. 材料：塑料PA66
4. 额定电流：1.0A AC,DC
5. 额定电压：300V AC,DC
6. 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$
7. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
8. 应用线型：AWG #24 (1007)
9. 温度范围： -25°C to $+85^{\circ}\text{C}$

尺寸范围	>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
公差	±0.15	±0.2	±0.35	±0.5