



SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2x1	HC-TJC8-2x1Y-05	2.54	3.01
2x2	HC-TJC8-2x2Y-05	2.54	5.55
2x3	HC-TJC8-2x3Y-05	5.08	8.09
2x4	HC-TJC8-2x4Y-05	7.62	10.63
2x5	HC-TJC8-2x5Y-05	10.16	13.17
2x6	HC-TJC8-2x6Y-05	12.70	15.71
2x7	HC-TJC8-2x7Y-05	15.24	18.25
2x8	HC-TJC8-2x8Y-05	17.78	20.79
2x9	HC-TJC8-2x9Y-05	20.32	23.33
2x10	HC-TJC8-2x10Y-05	22.86	25.87
2x11	HC-TJC8-2x11Y-05	25.40	28.41
2x12	HC-TJC8-2x12Y-05	27.94	30.95
2x13	HC-TJC8-2x13Y-05	30.48	33.49
2x14	HC-TJC8-2x14Y-05	33.02	36.03
2x15	HC-TJC8-2x15Y-05	35.56	38.57
2x16	HC-TJC8-2x16Y-05	38.10	41.11
2x17	HC-TJC8-2x17Y-05	40.64	43.65
2x18	HC-TJC8-2x18Y-05	43.18	46.19
2x19	HC-TJC8-2x19Y-05	45.72	48.73
2x20	HC-TJC8-2x20Y-05	48.26	51.27

Ordering Information

HC-TJC8 - N * - * - 05

Pin Type Colour
默认=黑色

			GENEERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	± 0. 30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	杜邦TJC8 (2.54)双排 孔座	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX	± 0. 20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-TJC8-2xNY-05	单 位 UNITS	mm	
			X. XXX	± 0. 10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	± 3. 0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1