



SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-SM-2EY-05	2.50	8.00	5.80
3	HC-SM-3EY-05	5.00	10.50	8.30
4	HC-SM-4EY-05	7.50	13.00	10.80
5	HC-SM-5EY-05	10.00	15.00	13.30
6	HC-SM-6EY-05	12.50	18.00	15.80
7	HC-SM-7EY-05	15.00	20.50	18.30
8	HC-SM-8EY-05	17.50	23.00	20.80
9	HC-SM-9EY-05	20.00	25.50	23.30
10	HC-SM-10EY-05	22.50	28.00	25.80
11	HC-SM-11EY-05	25.00	30.50	28.30
12	HC-SM-12EY-05	27.50	33.00	30.80

Ordering Information

HC-SM - N*** - * - 05

Pin
Type
Y=孔座
EY=母孔座
Colour
默认=黑色
R=红色
L=蓝色
W=白色
Y=黄色
P=紫色
O=棕色
V=绿色
BR=棕色

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL					
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品名称 TITLE	SM (2.50)单排 孔座	版 本 REV.	A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		产品料号 PART NO.	HC-SM-NEY-05	单 位 UNITS	mm
			Angle ±3.0°			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1