





2x4 Pin



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 500V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PBT UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Ordering Information

HC-QB - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Y=孔座
AW=弯针
默认=灰色
R=红色
L=蓝色
W=白色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
O=橙色
BR=棕色

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	QB (2.20) 双排 弯针	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-QB-2x4AW-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection				
			Angle ±3.0°					