







REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



线路板印制示意图

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



SCHEMATIC

3、4、5	小脚	3	磷铜	0.20T	镀银	
2	大脚弹片	1	磷铜	0.20T	镀银	
1	基座	1	PPA		黑色	
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	
TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd				
X.:±0.20	X':±5°	PART NO.		TITLE:		
X.X:±0.10	X.X':±2°	PJ-35-320A		PJ 耳机插座		
X.XX:±0.05	X.XX':±1°	DESIGN: Ethan		MANUFACTURE DWG		
UNITS	mm	CHED: Olvia			SCALE	SHEET
MATERILA	— — —	APPD: Ava				