









REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




P.C.B LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次



PJ-35-342-1C	单定位柱
PJ-35-342-2C	双定位柱



SCHEMATIC

6	4#开关脚	1	磷铜	0.25T	镀金
5	4#弹片脚	1	磷铜	0.25T	镀金
4	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	3#脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.:±0.20	X'':±5°	PART NO. PJ-35-342-XC	TITLE: PJ 耳机插座		
X.X:±0.10	X.X':±2°				
X.XX:±0.05	X.XX':±1°				
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: Olivia			
FINISH	— — —	APPD: Ava			
				SCALE N:A	SHEET 1/1